



Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 1/20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint už dengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). **Vieno** dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima **įvairiai komplektuoti**, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.

Grūdintas ir šlifluotas. Tiek gilintuvus, tiek kakliukas užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų. Cilindrinis kotas su DIN 1835 B, taip pat su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Gilininimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilininimui neatitinka standarto.

Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir **TiN danga** reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromonikelio plienų apdirbimui siūlome **modelį iš kietlydinio**.

Gilinio ribos: 14 - 27,5 mm

Kiaurymės Ø H7: 14 mm

Kiaurymės ilgis: 20 mm

Išorinis Ø: 24 mm

Ilgis a: 55 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės ilgis	20 mm
Kiaurymės Ø H7	14 mm

Ilgis a	55 mm
Gilimo ribos	14 - 27,5 mm
Išorinis Ø	24 mm
Produkto rūšis	Laikiklis