

**Garant**

**Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiauрымėms, be dangos, Gilintuvo  $\varnothing$  D1  $\times$  kūgio  $\varnothing$  D2: 20X10,2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156220 20X10,2
GTIN	4045197087966
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

**Tribriaunis**, spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku srieginėms kiauрымėms.

**Paskirtis:**

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84). Gilintuvo kakliukas įeina į srieginę kiauрымę.

**Techninis aprašymas**

Gilintuvo $\varnothing$	20 mm
kai varžto dydis	M12
Kakliuko $\varnothing$	10,2 mm
Pirminio gręžimo $\varnothing$	10,2 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing$ D <sub>s</sub>	12,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pakopos aukštis L <sub>1</sub> 1. Pakopa su nuožula	22 mm
Smailas kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		