

**Garant**
**Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M12**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132450 M12
GTIN	4045197071699
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms.

Specialiai pritaikyta **sunkiai apdirbamam plienui iki 850 N/mm<sup>2</sup>**.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

**Privalumai:**

**Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo** grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	12 mm
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376

Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	16 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	19 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	19 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M

Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	4 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
CuZn	ribotai tinka	16 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		