

Garant**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967100 180
GTIN	4062406393267
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:****Kaldintas šampavimo būdu iš plieno – garantuotai nesuduš.****Atsidarantis į priekį.** Žiaunos vamzdžiams po paprastomis žiaunomis. Galingas, CNC staklėmis apdirbtas precizinis velenas su valcuotu sriegiu. Suklys ir kreipiančiosios juostos apsaugoti nuo purvo. Didelis, grūdintas priekalo paviršius tiesinimo ir ploninimo darbams. Dvigubai reguliuojama kreipiančioji.

Su masyviomis, grūdintu paviršiumi žiaunomis (nekeičiamos).

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Apsauga nuo kritimo.

Įspausta matmenų skalė.

Kreipiamosios nustatymas: vidiniai 6-briauniai varžtai su žalvariniais slėgio diskais - lengva eiga.

Tvirtos žiaunos vamzdžiams.

Privalumai:

- **Svirtis su apsauga nuo kritimo iš abiejų pusių - jokio varginančio triukšmo.**
- **Didelis sriegio žingsnis ant suklio - greitas atidarymas ir uždarymas.**
- **Svirtis keičiama.**
- **Iškalta atidaromo tarpo skalė.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Pastaba:

Tinkamą aukščio reguliavimo prietaisą žr. Nr. 967520.

Techninis aprašymas

Žiaunos vamzdžiams spaudžia vamzdžius su išoriniu Ø	3/4 – 3,1/2 in
Medžiaga	plienas kaldintas šampuojant
Užspaudimo gylis	110 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis į priekį
Svoris	27 kg
Žiaunų plotis	180 mm
Užveržimo tarpas	220 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai