



Kombinuotųjų gilintuvų rinkinys mediniame stove, Dydis / koto dydis: 0MK1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156700 0MK1
GTIN	4033591011571
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Laikiklių, gilintuvų ir kreipiančiųjų kakliukų rinkinys populiariausių kiaurymių Ø apdirbimui.

Paskirtis:

Gilinimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui, kurie neatitinka standartų.

Turinys:

po 1 gilintuvą Nr. 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

po 1 kreipiantįjį kakliuką Nr. 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

po 1 laikiklį Nr. 156720 su kotu: MK1

Pastaba:

Taip pat pagal paklausimą galima įsigyti HSS kombinuotų gilintuvų komplektus pasirinktinai su TIN danga, taip pat su prilituotomis kietmetalio pjovimo briaunomis bei ISO keičiamomis T formos plokštelėmis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Gilinimo ribos: 8,5 - 16,5 mm

Techninis aprašymas

Gilavimo ribos	8,5 - 16,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Kombinuotojo gilintuvo laikiklis Dydis / koto dydis 0MK1	156720 0MK1
--	-------------