

**Garant****Gilintuvas be kakliuko, Gilintuvo Ø DC: 26mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156520 26     |
| GTIN             | 4045197088055 |
| Produktų klasė   | 11M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Daugiabriauniai gilintuvai su sraigtiniais grioveliais ir kiauryme įvairių kreipiančiųjų kakliukų tvirtinimui. Kakliukas gilintuvo kiaurymėje fiksuojamas varžtu.

**Paskirtis:**

Kadangi kreipiantieji kakliukai yra keičiami, todėl **vienu** gilintuvu galima apdirbti **keletą** skirtingų dydžių kiaurymių.

**Pastaba:**

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Matmenys pritaikyti varžtų galvutėms pagal DIN 912, 6912, 7984 ir ISO 1207. Su atitinkamu kreipiamuoju kakliuku gilintuvą galima panaudoti ir kitų dydžių varžtų galvutėms arba pakopinėms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

|   |             |
|---|-------------|
| Kiaurymės Ø a                             | 8 mm        |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/aps, |
| kai varžto dydis                          | M16         |
| Gilavimo Ø                                | 26 mm       |
| Morzės kūgis MK                           | 3           |
| Bendras ilgis L                           | 180 mm      |
| Ašmenys                                   | HSS         |
| Norma                                     | DIN 375     |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Kotas               | Morzės kūgis |
| Spalvinis žymėjimas | be           |
| Produkto rūšis      | Gilintuvas   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | tinka         | 33 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 28 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 27 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 27 m/min       | P         |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |                |           |