

Garant**Kietlydinio mašininis sriegiklis, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132570 M8
GTIN	4045197072030
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Stabilus, su trumpa įpjova (2 – 3 žingsniai). VHM modelis.****Privalumai:****Optimali eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 8 mmKoto kvadratas \square : 6,2 mmKiaurymės \varnothing : 6,8 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės \varnothing	6,8 mm
Sriegio \varnothing	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm

Koto kvadratas □	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HM
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	16 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		