

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, įzotintas + oksiduotas, M: M16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132420 M16
GTIN	4045197071606
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.****Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	14 mm
Sriegio Ø	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	32 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M16
Danga	įzotintas + oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	S
Inkonelis	tinka	2 m/min	S
MMC	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

