



Kombinuotųjų gilintuvų rinkinys mediniame stove, Dydis / koto dydis: 1/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Laikiklių, gilintuvų ir kreipiančiųjų kakliukų rinkinys populiariausių kiaurymių Ø apdirbimui.

Paskirtis:

Gilinimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui, kurie neatitinka standartų.

Turinys:

po 1 gilintuvą Nr. 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

po 1 kreipiantįjį kakliuką Nr. 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

po 1 laikiklį Nr. 156720 su kotu: Ø 12 mm

Pastaba:

Taip pat pagal paklausimą galima įsigyti HSS kombinuotų gilintuvų komplektus pasirinktinai su TIN danga, taip pat su prilituotomis kietmetalio pjovimo briaunomis bei ISO keičiamomis T formos plokštelėmis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Gilavimo ribos: 14,5 - 24,5 mm

Techninis aprašymas

Gilavimo ribos	14,5 - 24,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas