

**Garant**

**Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
100/8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215101 100/8
GTIN	4062406394820
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta griovelių freza su daugiapusiais keičiamų plokštelių lizdais stabilioms apdirbimo sąlygoms. Galima naudoti kartu su keičiama plokštele 215117 UNI kaip **greitaeigę frezą**.

**Paskirtis:**

Su dvipusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis arba su vienpusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis. **Didelė pastūma.**

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP.**

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 0806..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219798 1
---	----------