

Garant

**Griovelių freza 90°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
50/5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215101 50/5
GTIN	4062406394790
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta griovelių freza su daugiapusiais keičiamų plokštelių lizdais stabilioms apdirbimo sąlygoms. Galima naudoti kartu su keičiama plokštele 215117 UNI kaip **greitaeigę frezą**.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis arba su vienpusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis. **Didelė pastūma.**

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP.**

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 0806..
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 1	219798 1
---	----------