

Garant**DC.T 11T302, Rūšis: HB730-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260458 HB730-1
GTIN	4062406394929
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T302 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 3,3 mmPastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Danga	Nano-PVD
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 3,3 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB730-1
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Drožlialaužis	XUM
Pagrindinis naudojimas	UNI
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui