

**Garant****DNMG 110408, Rūšis: HB730-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DNMG 110408 HB730-1 Kietlydinys: HB730-1

Drožlialaužis: XUM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mmPastūma  $f$ : 0,2 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 35 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB730-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	35 - 230 m/min
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 110404
Kampo spindulys	0,4 mm

Drožlialaužis	XUM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Pastūma f	0,2 - 0,6 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	Nano-PVD
Pagrindinis naudojimas	UNI
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui