



Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 1MK2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	156720 1MK2
GTIN	4033591011489
Produktų klasė	16C

Aprašymas

Modelis:

Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). **Vieno** dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima **įvairiai komplektuoti**, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.

Grūdintas ir šlifluotas. Tiek gilintuvus, tiek kakliukas užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Gilinimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui neatitinka standarto.

Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir **TiN danga** reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromo-nikelio plienų apdirbimui siūlome **modelį iš kietlydinio**.

Gilinimo ribos: 14 - 27,5 mm

Kiaurymės Ø H7: 14 mm

Kiaurymės ilgis: 20 mm

Išorinis Ø: 24 mm

Ilgis a: 55 mm

Ilgis b: 61 mm

Techninis aprašymas

Ilgis b	61 mm
Ilgis a	55 mm

Kiaurymės ilgis	20 mm
Kiaurymės Ø H7	14 mm
Gilnimo ribos	14 - 27,5 mm
Išorinis Ø	24 mm
Produkto rūšis	Laikiklis