

Garant**Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM Forma E, TiAlN, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132560 M12
GTIN	4045197585363
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas modelis; kotas pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuotu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. **Speciali TiAlN danga užtikrina optimalų patvarumą.** Tinka naudoti su **emulsija** (minimali emulsijos dalis 8 %). Taip pat puikiai pritaikytas **bainitiniam ketui (ADI)** apdirbti.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100 – 338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Duomenų lapai

Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
GJS, ADI >800 N/mm ²	tinka	20 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		