



Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290010 10
GTIN	4030741657832
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniai patvarumui.

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Techninis aprašymas

Koto aukštis	10 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	10 mm
kai rifliavimo plotis b	4 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	4 mm
Darbinės ribos	3 - 25 mm
Kaištis	299910 5
Koto plotis	10 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL
kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°

kai rifliavimo profilis

RGE45° BL/BR45°

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

Priedai

HM kaištisHM Tipas 5

299910 5