



Rifliavimo ratuko laikiklis dešininis, Koto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290018 10
GTIN	4030741660603
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

HM kaištis dar didesniai patvarumui.

- **Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.**
- **Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.**

Techninis aprašymas

Koto aukštis	10 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	4 mm
Darbinės ribos	0 - 15 mm
Kaištis	299910 6
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
kai rifliavimo plotis b	4 mm
Koto plotis	10 mm
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
kai rifliavimo profilis	RAA 1×AA

kai rifliavimo profilis

RBR 2×BL

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai