



Rifliavimo ratuko laikiklis kairinis, Koto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290019 10
GTIN	4030741660665
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaištis dar didesniai patvarumui.

- **Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.**
- **Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rifliavimo ratukų laikikliai ir centro aukštis.**

Techninis aprašymas

kai rifliavimo plotis b	4 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
Darbinės ribos	0 - 15 mm
Koto aukštis	10 mm
Koto plotis	10 mm
Kaištis	299910 6
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	4 mm
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL
kai rifliavimo profilis	RAA 1×AA

kai rifliavimo profilis

RGE45° BL/BR45°

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai