



Rantymo ratuko laikiklis universal., Koto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290090 10
GTIN	4030741688065
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

HM kaiščiai didesniai patvarumui.

Techninis aprašymas

Koto aukštis	10 mm
kai įgilinimo $\varnothing d_3$	11 mm
Varžtai	299925 1
Darbinės ribos	3 - 40 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
Koto plotis	12 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
kai rifliavimo plotis b	6 mm

Atraminis diskas	299927 1
Pjovimo kryptis	kair. ir deš.
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Varžtas Tipas 1	299925 1
Diskas Tipas 1	299927 1