

Garant**Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM Forma C, TiAlN, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132555 M8
GTIN	4045197585288
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas modelis; kotas pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuotu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. **Speciali TiAlN danga užtikrina optimalų patvarumą.** Tinka naudoti su **emulsija** (minimali emulsijos dalis 8 %). Taip pat puikiai pritaikytas **bainitiniam ketui (ADI)** apdirbti.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems velenams, GARANT greitojo keitimo sriegimo griebtuvas Nr. 338100 – 338121 su minimaliomis ilgio tolerancijomis (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto $\varnothing D_s$: 8 mm

Koto kvadratas \square : 6,2 mm

Kiaurymės \varnothing : 6,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelėlių skaičius	4
Sriegio \varnothing	8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Kiaurymės Ø	6,8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
GJS, ADI >800 N/mm ²	tinka	20 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka