

Garant

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai medžiagoms, sudėtyje turinčioms geležies, KW, Visas ilgis: 135mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726742 135
GTIN	4062406395032
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Profesionalios lengvai kerpančios žnyplės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidarantiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** iš antistatinės medžiagos. **Tinka ESD.**

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis	8 mm
visas ilgis	135 mm
Galvutės plotis	13,5 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	2 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	fosfatuotas, neatspindintis šviesos

Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės