

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, specialiai kietai vielai, KW, Visas ilgis: 135mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	726762 135
GTIN	4062406395049
Produktų klasė	71B

Aprašymas

Modelis:

Profesionalios lengvai kerpančios žnyplės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidarantiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** iš antistatinės medžiagos. **Tinka ESD.**

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	13 mm
Pjovimo briaunos ilgis	12 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	1,3 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	0,4 mm
visas ilgis	135 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)

Paviršius	fosfatuotas, neatspindintis šviesos
Produkto pavadinimo požymis	KW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės