

Garant**IC kirpimo žnyplės elektronikai, SFW, Visas ilgis: 130mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726942 130
GTIN	4062406395063
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Profesionalios lengvai kerpančios replės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidaranciomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** iš antistatinės medžiagos. **Tinka ESD.**

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Techninis aprašymas

Kerpa varinę vielą iki Ø	1,02 mm
Galvutės plotis	14 mm
Galvutės ilgis	18 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	labai maža nuosklemba
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	fosfatuota, be atspindžių
Produkto pavadinimo požymis	SFW
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

