

Garant**Adatinės replės elektronikai, lenktos 48°, Visas ilgis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	727182 150
GTIN	4062406395094
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** antistatiniai, **tinka ESD**.

Plokščios ovalinės žiaunos, vidinė dalis rifliuota.

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Techninis aprašymas

visas ilgis	150 mm
Galvutės plotis	13 mm
Žiaunų ilgis	35 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Žiočių forma	lenktos
Žiaunų modelis	ovali viršūnė, viduje rifliuot.
Rankena	2K rankenos apvalkalas
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	fosfatuotas, neatspindintis šviesos.

Su atidarymo spyruokle

taip

Produkto rūšis

Replės prailgintomis žiaunomis