

Garant**Plokščios replės elektronikai, Visas ilgis: 145mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	727142 145
GTIN	4062406395070
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuoti paviršiais. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** antistatiniai, **tinka ESD**.

Plokščios žiaunos, vidinė dalis rifliuota.

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo štam pavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Techninis aprašymas

Žiaunų ilgis	20 mm
Žiaunų modelis	viduje rifliuota
Galvutės plotis	13 mm
visas ilgis	145 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Žiočių forma	plokšč., viduje rifliuot.
Rankena	2K rankenos apvalkalas
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	fosfatuotas, neatspindintis šviesos.

Su atidarymo spyruokle

taip

Produkto rūšis

Plokščios replės