

**Griovelių freza 90°, su kiauryme, Ø D: 50/7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Produktų klasė	220

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	98 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	97 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	44,85 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,32 laipsniai
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Ø D ₃	47 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
---	--------