



## Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D: 16/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215803 16/2
GTIN	4062406396527
Produktų klasė	220

### Aprašymas

#### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

### Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	29 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	37 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	10,85 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	85 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	1,32 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
---	--------