



Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338420 1
GTIN	4045197812216
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidraulinuose griebtuvuose.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M4
Ilgintuvas K_2	4,9 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	6 mm
Ilgintuvas L_3	130 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
Sriegio koto $\varnothing d_2$	2,8 mm
Ilgintuvas L_2	60 mm

Produkto rūšis

Ilgintuvas