



## Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D: 25/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215803 25/4
GTIN	4062406396541
Produktų klasė	220

### Aprašymas

#### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	105 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	19,85 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,72 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	47 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	49 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
---	--------