



## Griovelių freza 90°, Weldon kotas, Ø D: 20/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Produktų klasė	220

### Aprašymas

#### Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

### Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	37 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,96 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	14,85 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	90 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219814
---	--------