

HOLEX**Griovelių freza 90°, su kiauryme, Ø D: 40/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215853 40/6
GTIN	4062406395001
Produktų klasė	220

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,41 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1003..

Tvirtinimo kiaurymės \emptyset	16 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	34,85 mm
$\emptyset D_3$	37 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.

219814