

Garant**Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus® profilis: IP15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293015 IP15
GTIN	4062406396589
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Laikikliai profilių stūmikliui Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	2,7 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	3,3 mm
Ašmenys	HSS
L	3 mm
Tolerancija	+ 0,005 iki +0,02 mm
Profilis	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ø d	8 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis