

Garant**Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® profilis: IP20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293017 IP20
GTIN	4062406396763
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	3,8 mm
L	3,5 mm
Pirminio gręžimo Ø	3,2 mm
Tolerancija	+ 0,005 iki +0,02 mm
Profilis	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis