

**Garant****Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® profilis: IP15mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 293017 IP15   |
| GTIN             | 4062406396756 |
| Produktų klasė   | 29L           |

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Pirminio gręžimo Ø                 | 2,7 mm               |
| L                                  | 3 mm                 |
| Ašmenys                            | HSS                  |
| Torx® tabalavimo išorinis skersmuo | 3,3 mm               |
| Tolerancija                        | + 0,005 iki +0,02 mm |
| Profilis                           | Torx Plus®           |
| L <sub>1</sub>                     | 25 mm                |

|                |  |
|----------------|--|
| Ø d            | 12 mm  |
| Danga          | TiN  |
| Produkto rūšis | Griovelių ir profilių<br>pratraukimo įrankis |