

**Garant****Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® profilis: IP25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293017 IP25
GTIN	4062406396770
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su TiN danga.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	3,4 mm
Ašmenys	HSS
Pirminio gręžimo Ø	3,6 mm
L	4 mm
Tolerancija	+ 0,005 iki +0,02 mm
Profilis	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis