



## Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 13



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338420 13
GTIN	4045197812520
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvores su kvadratu.

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

Ilgintuvas L <sub>2</sub>	100 mm
Ilgintuvas L <sub>3</sub>	200 mm
kai sriegio nominalusis Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M22 – M24
Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Ilgintuvas K <sub>2</sub>	14,5 mm
Sriegio koto Ø d <sub>2</sub>	18 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

