



## Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 13L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338420 13L
GTIN	4045197812537
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidraulinuose griebtuvuose.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

Sriegio koto $\varnothing d_2$	18 mm
Ilgintuvas $L_2$	100 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	18 mm
Ilgintuvas $K_2$	14,5 mm
Ilgintuvas $L_3$	330 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M22 – M24
Produkto rūšis	Ilgintuvas

