



## Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 2/25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	156720 2/25
GTIN	4033591011526
Produktų klasė	16C

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm** (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). **Vieno** dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima **įvairiai komplektuoti**, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.

Grūdintas ir šlifluotas. Tiek gilintuvus, tiek kakliukas užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų. Cilindrinis kotas su DIN 1835 B, taip pat su vidiniu aušinimu.

#### Paskirtis:

**Gilinimui pagal DIN**, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui neatitinka standarto.

**Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms** iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

#### Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir **TiN danga** reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromonikelio plienų apdirbimui siūlome **modelį iš kietlydinio**.

Gilinimo ribos: 24 - 66 mm

Kiaurymės Ø H7: 22 mm

Kiaurymės ilgis: 28 mm

Išorinis Ø: 34,5 mm

Ilgis a: 75 mm

### Techninis aprašymas

Ilgis a	75 mm
Gilinimo ribos	24 - 66 mm

Kiaurymės Ø H7	22 mm
Kiaurymės ilgis	28 mm
Išorinis Ø	34,5 mm
Produkto rūšis	Laikiklis