

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Laikiklio ISO kodas	SSSCR/L 1616H12
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	18 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 1204..
Koto dydis	16 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Atraminė plokštelė	269005 9
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 20
Plokštelės dydis	12 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 5
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20

269028 20

Atraminė plokštelė Tipas 9

269005 9

Varžtas atraminei plokštei Tipas 5

269013 5