

**Garant****Tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261308 25/11
GTIN	4062406396831
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	22,9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Laikiklio ISO kodas	SVHCR/L 2525M11
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22