

**Garant****Tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/11 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261309 25/11  |
| GTIN             | 4062406396848 |
| Produktų klasė   | 21T           |

**Techninis aprašymas**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Laikiklio ISO kodas                  | SVHCR/L 2525M11                                   |
| Galvutės ilgis L <sub>1</sub>        | 22,9 mm   |
| Bendras ilgis L                      | 150 mm  |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | VC.. 1103..                                       |
| Koto dydis                           | 25 mm   |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys  | 269028 22   |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub> | 32 mm   |
| Plokštelės dydis                     | 11 mm   |
| Norma                                | Gamykliniai standartai                            |
| Paskirtis                            | kairinis  |
| Vidinis aušinimas                    | ne  |
| Reguliuojamas kampas κ               | 107,5 laipsniai                                   |
| Paskirtis                            | Apdaila   |
| Paskirtis                            | Išilginis tekinimas, išorinis                     |
| Produkto rūšis                       | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22

269028 22