

**Garant**
**VHM glotniojo apdirbimo freza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208024 13,5X2
GTIN	4062406397036
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Su nauja našia danga**, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Pjauna šonine briauna su pakaitomis įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai paviršiai nėra užgalšti

**Pastaba:**

Tinka diskų griovelių frezavimui pagal DIN6888.

$f_z$  skirta  $a_p = 0,1 \times D$ .

**Naujas produktas vietoje Nr. 208025.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø $D_c$	13,5 mm
segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888	2,0×5,0 mm
Tipas	N
Sužeminto koto Ø $D_1$	4,6 mm
Dantų skaičius Z	8
Bendras ilgis L	56 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	2 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	DIN 850 D/F
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Griovelių freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	67 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	63 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		