

Garant**VHM glotniojo apdirbimo freza, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 13,5X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208024 13,5X3
GTIN	4062406397043
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką. Pjauna šonine briauna su pakaitomis įstrižai išdėstytais dantimis. Šoniniai paviršiai nėra užgalšti

Pastaba:

Tinka diskų griovelių frezavimui pagal DIN6888.

f_z skirta $a_p = 0,1 \times D$.

Naujas produktas vietoje Nr. 208025.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	8
Bendras ilgis L	56 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	13,5 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	4,6 mm
Tipas	N
segmentinių pleiščių grioveliams DIN 6888	3,0×5,0 mm
Koto Ø D _s	10 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,03 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	3 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	DIN 850 D/F
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Griovelių freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	67 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	63 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		