

**Garant****VHM kūginė freza forma D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 28mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208029 28
GTIN	4062406397739
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

**Su nauja našia danga**, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką.

Kampo tolerancija  $\pm 8$  kampo minutės.

**Pastaba:**

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

**Naujas produktas vietoje Nr. 208036.**

Pilnam įpjovimui  $f_z$  su pastūma 50 %.

**Techninis aprašymas**

Forma	D
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Dantų skaičius Z	10
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	7,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Sužeminto koto Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis Ø	js14
Tipas	N
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kūginė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		