

**Garant****VHM kūginė freza forma D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208029 16
GTIN	4062406397692
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

**Su nauja našia danga**, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką.

Kampo tolerancija  $\pm 8$  kampo minutės.

**Pastaba:**

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

**Naujas produktas vietoje Nr. 208036.**

Pilnam įpjovimui  $f_z$  su pastūma 50 %.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	4 mm
Forma	D
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	8 mm
Dantų skaičius Z	6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis Ø	js14
Tipas	N
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kūginė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		