

Garant**VHM kūginė freza forma D 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208031 25
GTIN	4062406397883
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su nauja našia danga, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką.

Kampo tolerancija ± 8 kampo minutės.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 208038.

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Pilnam įpjovimui f_z su pastūma 50 %.

Techninis aprašymas

Forma	D
Bendras ilgis L	67 mm
Dantų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	11,5 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis Ø	js14
Tipas	N
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kūginė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		