

**Garant****VHM kūginė freza forma D 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208031 32
GTIN	4062406397906
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

**Su nauja našia danga**, užtikrinančia maksimalų tarnavimo laiką.

Kampo tolerancija  $\pm 8$  kampo minutės.

**Pastaba:**

**Naujas produktas vietoje Nr. 208038.**

Kreipiančiųjų frezavimui įrankių ir mašinų gamyboje.

Pilnam įpjovimui  $f_z$  su pastūma 50 %.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	12,5 mm
Dantų skaičius Z	10
Forma	D
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	15 mm
Bendras ilgis L	71 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	DIN 1833
Tolerancija Nominalusis Ø	js14
Tipas	N
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kūginė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	60 m/min	P
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		