

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininiai, Koto Ø / plokštelių dydžiai:  
16/11mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis $L_1$	31,4 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Bendras ilgis $L$	200 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	142 laipsniai
Darbinės dalies ilgis $L_3$	2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	E16R SVJBR/L 11
Kakliuko plotis $L_4$	9,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	ne
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
---	----------