

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis HM, dešininiai, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
20/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	250 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	24 mm
Laikiklio ISO kodas	E20S SVJBR/L 11
Galvutės ilgis L_1	38 mm
Užspaudimo ilgis L_2	19 mm
Kakliuko plotis L_4	11 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	2 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1103..
Koto Ø D_s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Ištekinimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	ne
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
---	----------