

Garant**Ištekimo plokštelės laikiklis HM, dešininiai, Koto Ø / plokštelių dydžiai:
25/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	E25S SVJBR/L 16
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Galvutės ilgis L ₁	44 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	28 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	24 mm
Kakliuko plotis L ₄	16,5 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VB.. 1604..
Bendras ilgis L	250 mm
Reguliuojamas kampas κ	142 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L ₃	4,6 mm
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininiai
Ištekimo gylis iki	8×D
Ašmenys	HM

Vidinis aušinimas	ne
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
---	----------